

Garant GRIDLINE

Armadio per macchine a CN completo con portautensili, con saracinesca, Per codoli utensili: VDI30**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	971349 VDI30
GTIN	4062406164744
Classe articolo	9GI

Descrizione**NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40x20G. Con guide di sicurezza regolabili con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** con 4 piedini regolabili a seconda delle esigenze individuali per compensare le irregolarità del pavimento. **Portata totale** massima per **coppia di guide di sicurezza 200 kg**, per **modulo portautensili 150 kg**.

Con saracinesca in profili di alluminio anodizzato in tinta naturale, non verniciabili.

Fornitura:

Armadio con guide di sicurezza n. art. 971525 Dim. 20 e modulo con boccole portautensili n. art. 971570.

Verniciatura:

Corpo, guide di sicurezza e moduli portautensili grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciati**.

Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 2000 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 500 mm
 Larghezza in G: 40
 Profondità in G: 20
 Guide di sicurezza: 2 paio

Descrizione tecnica

Peso	126 kg
Altezza	2000 mm
Numero boccole portautensili	114
Larghezza	1000 mm
Profondità	500 mm
Interasse A	71 mm
Larghezza in G	40
Profondità in G	20
Guide di sicurezza	2 paio
Numero di moduli portautensili	6
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Frontalini armadio	Saracinesca
Tipo di prodotto	Armadio per macchine CN

Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP14	914226 GP14
Guide di sicurezza per moduli portautensili, coppia Per profondità armadio in G 20	971525 20
	971570 VDI30

Modulo con boccole portautensili per larghezza armadio /
armadietto 40G Per codoli utensili VDI30

Inserto in plastica Modello VDI30

947390 VDI30