

Garant GRIDLINE

**Cassettiera ESD 16G con cassetti, 12×20G, Altezza alloggiamento mm /
Numero cassetti: 500/5mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 972020 500/5 |
| GTIN | 4062406166922 |
| Classe articolo | 9GG |

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale e guide telescopiche differenziali**, con portata di 75 kg. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Uso:

Corpo per cassetti per la dotazione individuale di postazioni di lavoro ESD n. art. 972010 – 972015, postazioni di lavoro ESD con regolazione dell'altezza n. art. 972017 o per banchi da lavoro ESD n. art. 972150 – 972195.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 75; 75; 75; 75; 125

Verniciatura:

Corpo e cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|--------|
| Larghezza | 400 mm |
| Profondità utile cassetti | 500 mm |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Numero dei cassetti | 5 |
| Altezza utile | 425 mm |
| Larghezza utile cassetti | 300 mm |
| Profondità | 650 mm |
| Peso | 60 kg |
| Altezza | 500 mm |
| Cassetti larghezza utile in G | 12 |
| Altezza utile per cassetti | 425 mm |
| Superficie utile dei cassetti in G | 12×20 |
| Cassetti profondità utile in G | 20 |
| Spessore del materiale | 1 mm |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD |
| Attributo del nome del prodotto | 12×20G |
| Tipo di prodotto | Cassettiera per banco da lavoro |

Accessori

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cassetti ESD Altezza frontali cassetti 75 mm | 972035 75 |
| Cassetti ESD Altezza frontali cassetti 125 mm | 972035 125 |
| Alloggiamento ESD 16G per la dotazione personalizzata con cassetti su ruote Altezza alloggiamento 500 mm | 972032 500 |
| Frontali serratura per GridLine Modello KO21 | 914227 KO21 |