

Garant GRIDLINE

**Modulo portaprese ESD, Tipo di modulo: MCB/1****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 972220 MCB/1  |
| GTIN            | 4062406167851 |
| Classe articolo | 9GW           |

**Descrizione****Uso:**

Di seguito vengono riportate le versioni delle nostre prese con il rispettivo modello di connettore. Per sapere se le prese sono utilizzabili in altri paesi, fare riferimento al modello di connettore.

Germania / DE: modello F

Svizzera / CH: modello J

Italia / IT: modello L

Francia / FR: modello E

Repubblica Ceca / CZ: modello E

Gran Bretagna / GB: modello G

Danimarca / DK: modello K

Stati Uniti / US: modello B

**Per:**

n. art. 972200 – 972203.

**Verniciatura:**

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD.**

**Nota:**

- **Per la personalizzazione dei moduli accertarsi di non superare il numero massimo dei divisori delle barre portaprese.**

- **Il n. art. 972220 Dim. US110V/1 e US110V/2 può essere montato solo ai seguenti moduli: \_ON/OFF1, \_COVER, \_AIR/S, \_NET, \_USB, \_USB/5V, \_LINK.**
- **Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) non sono conduttivi ESD.**
- **I primi allacciamenti, nonché l'allacciamento di connettori maschi e femmina ai cavi devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati.**

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Divisorio: 1E

Tensione nominale: 230 V

Tensione nominale: 230 V / AC V

Corrente nominale: 16 A

Descrizione: Sezionatore unipolare, caratteristica di rilascio B, indicatore della posizione di commutazione rosso ON / verde OFF

## Descrizione tecnica

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Corrente nominale               | 16 A   |
| Descrizione                     | Sezionatore unipolare, caratteristica di rilascio B, indicatore della posizione di commutazione rosso ON / verde OFF |
| Tensione nominale               | 230 V / AC V   |
| Tensione nominale               | 230 V  |
| Divisorio                       | 1E   |
| Ingresso per tipo di connettore | Sistema a innesto GST  |
| Tipo di corrente                | AC   |
| Spessore del materiale          | 1,5 mm   |
| Proprietà elettrostatiche       | EGB/ESD  |
| Tipo di prodotto                | Modulo di energia  |