

**Prolunga per fresa a inserti esecuzione corta, Mandrino di Ø d1: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301105 32
GTIN	4045197778451
Classe articolo	32B

**Descrizione****Esecuzione:**

Perno di centraggio, foro e superfici d'appoggio rettificate.

**Uso:**

Per la prolunga flessibile di portafrese con trascinatore frontale. Alternativa economica alle costose lavorazioni speciali. 3 usi possibili: prolunga corta (45 mm) o lunga (70 mm) ovvero combinazione di max. due prolunghette corte (2×45 mm).

**Fornitura:**

Inclusa vite di serraggio frese adatta.

**Accessori speciali:**

Chiave speciale n. art. 309840.

Vite di ricambio n. art. 301107.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	45 mm
Mandrino di Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Ø Esterno D	78 mm
A	24 mm
Norma	DIN 6357

Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice

## Accessori

Vite di serraggio per prolunga 45 mm Per mandrino di Ø D1 40 mm	301107 40
Chiave speciale Per Ø mandrino 27 mm	309840 27
Vite di serraggio per prolunga 2 × 45 mm Per mandrino di Ø D1 40 mm	301109 40
Vite di serraggio per prolunga 45 mm Per mandrino di Ø D1 22 mm	301107 22
Chiave speciale Per Ø mandrino 50 mm	309840 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 32 mm	309840 32
Chiave speciale Per Ø mandrino 22 mm	309840 22
Vite di serraggio per prolunga 45 mm Per mandrino di Ø D1 32 mm	301107 32
Vite di serraggio per prolunga 2 × 45 mm Per mandrino di Ø D1 16 mm	301109 16
Chiave speciale Per Ø mandrino 40 mm	309840 40
Chiave speciale Per Ø mandrino 16 mm	309840 16
Vite di serraggio per prolunga 2 × 45 mm Per mandrino di Ø D1 32 mm	301109 32
Vite di sicurezza per prolunga Per lunghezza spina L 45 mm	301111 45
Vite di serraggio per prolunga 45 mm Per mandrino di Ø D1 27 mm	301107 27
Vite di serraggio per prolunga 45 mm Per mandrino di Ø D1 16 mm	301107 16
Chiave speciale Per Ø mandrino 13 mm	309840 13
Chiave speciale Per Ø mandrino 60 mm	309840 60
Vite di serraggio per prolunga 2 × 45 mm Per mandrino di Ø D1 27 mm	301109 27

Vite di serraggio per prolunga 2 × 45 mm Per mandrino di  
Ø D1 22 mm

---

301109 22