

Garant**Mandrino portautensili forma ADB con fori per il lubrorefrigerante, SK 50 A = 100, Ø di serraggio D1: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300341 8
GTIN	4045197762764
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Con foro per chip Balluff/RFID.

GARANT –

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Con fori per lubrorefrigerante richiudibili.**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Ø Attacco D ₁	8 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	8
Ø Esterno D	28 mm
Adattatore	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Codolo Forma A Adatti per conii 50	308600 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conii 50	308615 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per conii 50	308785 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per conii 50	308795 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per conii 50	308620 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per conii 50	308605 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per conii 50	308650 50
Codolo Forma B Adatti per conii 50	308640 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conii 50	308720 50
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codoloa tenuta stagna Adatti per conii 50	308660 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conii 50	308760 50
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per conii 50	308610 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conii 50	308765 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per conii 50	308790 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conii 50	308740 50
	309900 8

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con \varnothing di serraggio D1 8 mm
