

## PRYOR

**Set di punzoni con numeri, 10 pezzi Scrittura normale 0 – 9, Altezza di scrittura: 8mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085405 8
GTIN	5022044004283
Classe articolo	08W

### Descrizione

#### Esecuzione:

In acciaio tenace con incisione perfettamente concentrica, precisa e limitazione della profondità. Gambo temprato e calibrato. Trattamento della testa di percussione per elevata sicurezza di lavorazione. In astuccio di plastica.

**Punzoni di precisione ad alte prestazioni**, nichelati chimicamente, massima durata.

**Scrittura normale:** il carattere punzonato è leggibile direttamente sul pezzo.

#### Uso:

Per evidenziare materiali con **resistenza fino a 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Ricambi:

Singoli punzoni con numeri: n. art. 085411 Dim. altezza scrittura / numeri, per esempio n. art. 085411 Dim. 3/1.

Singoli punzoni con lettere: n. art. 085431 Dim. altezza scrittura / caratteri, per esempio n. art. 085431 Dim. 3/A.

#### Nota:

Su richiesta sono disponibili ulteriori punzoni manuali e per macchine di qualsiasi tipo, per esempio punzoni con logo aziendale. Consegna secondo le vostre disposizioni.

### Descrizione tecnica

Spessore gambo	12,7
Limitazione della profondità	sì
Lunghezza complessiva	89 mm
Altezza di scrittura	8 mm
Tipo di prodotto	Punzone manuale

## Accessori

Punzone – singolo Scrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 8/2	085411 8/2
Punzone – singolo Scrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 8/6	085411 8/6
Punzone – singolo Scrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 8/4	085411 8/4
Punzone – singolo Scrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 8/3	085411 8/3
Punzone – singolo Scrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 8/7	085411 8/7
Punzone – singolo Scrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 8/8	085411 8/8
Portapunzoni Modello GRIP	085475 GRIP
Punzone – singolo Scrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 8/5	085411 8/5
Punzone – singolo Scrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 8/1	085411 8/1
Punzone – singolo Scrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 8/0	085411 8/0
Punzone – singolo Scrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 8/9	085411 8/9