



Set di bit con impugnatura universale e bussole 65 pezzi, ESD



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676175
GTIN	4010995399719
Classe articolo	63K

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le dimensioni piccole e standard del profilo con attacco per bit da 4 mm incluso nell'assortimento. Cricchetto portabit con anello di registro di 5°. Impugnatura fine a vite ESD per lavori su componenti elettronici in ambienti a dispersione elettrostatica.

Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all'esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra **per utilizzo a mano e a macchina. Impugnatura portalamina Kraftform** con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

Contenuto:

Bit, lunghezza 28 mm, 4 mm per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. Dim. 000; 00; 0; 1

Bit, lunghezza 28 mm, 4 mm per esagono incassato: cad. 1 pz. Dim. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm

cad. 1 pz. Dim. 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32 pollici

Bit, lunghezza 28 mm, 4 mm, per poligono interno Torx®: cad. 1 pz. Dim. TX3; TX4; TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20

Bit, lunghezza 28 mm, 4 mm, per viti con intaglio: cad. 1 pz. Dim. 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm

Bit, lunghezza 28 mm, 4 mm per viti Pentalobe: cad. 1 pz. Dim. PL1; PL2; PL3; PL4; PL5; PL6

Bussole, per esagono esterno: cad. 1 pz. Dim. 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm

cad. 1 pz. Dim. 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32 pollici

Adapter: 1 pz. codolo per bit da 1/4 pollice – esagono incassato da 4 mm

Portabit con cricchetto: 1 pz. per bit C 6,3 ed E 6,3; con rotellina

Prolunga da 4 mm: 1 pz. 100 mm

Impugnatura ESD per avvitamento di precisione con attacco da 4 mm: 1 pz. 110 mm

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	chiave a bussola esagonale
Profilo di manovra	Giraviti per viti Pentalobe
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giraviti con poligono esterno
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Utensile bit