



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice QuickRelease 19 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	633991
GTIN	4018754260683
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Set **QuickRelease** in astuccio di plastica ABS antiurto con inserto in espanso. Cricchetto, prolunga, snodo cardanico e bussola sono **fissati** saldamente. Un pulsante consente di sganciarli con altrettanta rapidità e facilità.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 – M14.

Materiale:

Acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

bussole con bocca poligonale: 14 pz. n. art. 637000

Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Leva a T QR: 1 pz. n. art. 635750

Prolunghe QR: 2 pz. n. art. 635645 Dim. 75; 240

Snodo cardanico QR: 1 pz. n. art. 636250

Cricchetto QR: 1 pz. n. art. 635155

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Altezza: 57 mm

Quadro di manovra maschio: 3/8 pollici

Campo apertura bussola poligonale: 8-22 mm

Descrizione tecnica

Campo apertura bussola poligonale	8-22 mm
Quadro di manovra maschio	3/8 pollici
Profilo di manovra	Chiave a bussola poligonale
Numero pezzi	19
Dim. apertura	metrica
Lunghezza	322 mm
Larghezza	134 mm
Altezza	57 mm
con QuickRelease	sì
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 19 mm	637000 19
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 22 mm	637000 22
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 13 mm	637000 13
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 16 mm	637000 16
Snodo cardanico da 3/8 pollice QuickRelease Modello 3/8	636250 3/8
Prolunga, 3/8 pollice QuickRelease Lunghezza complessiva 240 mm	635645 240
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 15 mm	637000 15
Impugnatura a T, 3/8 pollice QuickRelease Lunghezza complessiva 165 mm	635750 165
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 11 mm	637000 11
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 21 mm	637000 21
Cricchetto reversibile con dentatura fine, 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido QuickRelease Modello	635155
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 9 mm	637000 9
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 17 mm	637000 17

Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 10 mm	637000 10
Prolunga, 3/8 pollice QuickRelease Lunghezza complessiva 75 mm	635645 75
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 12 mm	637000 12
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 14 mm	637000 14
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 18 mm	637000 18
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 8 mm	637000 8