



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice QuickRelease 22 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	637891
GTIN	4018754260911
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Set **QuickRelease** in astuccio di plastica ABS antiurto con inserto in espanso. Cricchetto, prolunga, snodo cardanico e bussola sono **fissati** saldamente. Un pulsante consente di sganciarli con altrettanta rapidità e facilità.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 – M22.

Materiale:

acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 16 pz. n. art. 642200 Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1 Leva a T QR: n. art. 641350

3 Prolunghe QR: n. art. 641045 Dim. 75; 130; 255

1 Snodo cardanico QR: n. art. 641650

1 Cricchetto QR: n. art. 640440

Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

Altezza: 64 mm

Quadro di manovra maschio: 1/2 pollici

Campo apertura bussola esagonale: 10-32 mm

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Quadro di manovra maschio	1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale	10-32 mm
Numero pezzi	22
Dim. apertura	Metrica
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	454 mm
Larghezza	253 mm
Altezza	64 mm
con QuickRelease	sì
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 30 mm	642200 30
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 10 mm	642200 10
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 13 mm	642200 13
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 18 mm	642200 18
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 11 mm	642200 11
Cricchetto a dentatura fine, 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido QuickRelease Modello 1/2	640440 1/2
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 14 mm	642200 14
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 12 mm	642200 12
Prolunga, 1/2 pollice QuickRelease Lunghezza complessiva 75 mm	641045 75
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 24 mm	642200 24
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 19 mm	642200 19
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 16 mm	642200 16
	641350 300

Impugnatura a T, 1/2 pollice QuickRelease Lunghezza complessiva 300 mm

Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 15 mm	642200 15
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 17 mm	642200 17
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 27 mm	642200 27
Snodo cardanico da 1/2 pollici QuickRelease Modello 1/2	641650 1/2
Prolunga, 1/2 pollice QuickRelease Lunghezza complessiva 255 mm	641045 255
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 32 mm	642200 32
Prolunga, 1/2 pollice QuickRelease Lunghezza complessiva 130 mm	641045 130
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 21 mm	642200 21
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 22 mm	642200 22