



Set di bit BiTorsion 12 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675772
GTIN	4013288179869
Classe articolo	63H

Descrizione

Contenuto:

Bit assortiti C 6,3 (1/4 pollici); 1 raccordo.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675520 cad. 1 pz. Dim. 1/25; 2/25; 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 675540 cad. 1 pz. Dim. 1/25; 2/25; 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: n. art. 675550 cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Raccordo „Rapidaptor“: 1 pz. n. art. 675020 Dim. 6,3K

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv

Denominazione originale prodotto	Bit-Check 12 BiTorsion 1
Numero pezzi	12
Tipo di prodotto	Utensile bit

Accessori

Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675540 1/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX30	675550 TX30
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675520 3/25
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675540 3/25
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675520 2/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX25	675550 TX25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX10	675550 TX10
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675540 2/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX15	675550 TX15
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX20	675550 TX20
Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3K	675020 6,3K