



Morse di precisione NC, Modello: 130



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	360535 130
GTIN	4045197772947
Classe articolo	32P

Descrizione

Esecuzione:

Corpo base robusto in ghisa sferoidale, guide e superficie di appoggio temprate e rettificate. Madrevite completamente incapsulata, cavità della madrevite chiusa tramite i rivestimenti. Pressione di serraggio massima riproducibile grazie alla battuta fissa incorporata.

- **Planarità del corpo base $\leq 0,01$ mm.**
- **Con amplificatore di forza meccanico, pressione di serraggio regolabile su 5 livelli.**
- **Fori filettati laterali per la morsa fermapezzo.**

Uso:

Impiego versatile dell'elemento di serraggio per i centri di lavorazione.

Fornitura:

Incluse 2 ganasce a gradino, 1 manovella SW 14, 1 chiavetta e 4 staffe di serraggio.

Nota:

Dimensioni non compatibili con altre marche.

Forza di serraggio fino a max.: 50 kN

Peso: 40 kg

Lunghezza complessiva L: 516 mm

Lunghezza corpo base a: 410 mm

Larghezza corpo base B: 131 mm

Campo di serraggio b: 0 - 256 mm

Descrizione tecnica

t	79 mm
---	-------

Campo di serraggio d	66 - 315 mm
Peso	40 kg
r	111 mm
Codice a colori per accessori adatti	NC-HOLEX
Campo di serraggio b	0 - 256 mm
Scanalatura longitudinale H7	20 mm
Lunghezza corpo base a	410 mm
Forza di serraggio fino a max.	50 kN
Scanalatura trasversale n H7	20 mm
Altezza corpo base c	95 mm
Altezza ganasce h	52 mm
m	139 mm
Lunghezza complessiva L	516 mm
Larghezza corpo base B	131 mm
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Asta Per modello 130	360534 130
Coppia di ganasce con superficie di appoggio ribassata 5 mm x 5 mm Per larghezza ganasce 130 mm	360541 130
Coppia di ganasce con scanalature longitudinali e trasversali Per larghezza ganasce 130 mm	360538 130
Ganascia prismatica (pezzo) Per larghezza ganasce 130 mm	360539 130
Ganascia a gradino mobile Modello 130	360536 130
Manovelle Per larghezza ganasce 130 mm	360542 130
Asta filettata completa Per modello 130	360532 130
Ganascia a gradino fissa Modello 130	360537 130
	360543 130

Set di staffe di serraggio 2 pezzi Per larghezza ganasce 130 mm

Madrevite Per modello 130

360533 130