

Garant**Contropunta rotante per inserti di ricambio, Cono Morse: 2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320659 2
GTIN	4045197774347
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

- **Asse del bulino in acciaio per utensili temprato montato sull'attacco.**
- **Cuspide indurita, possibilità di riaffilatura multipla.**
- **Cuscinetto volvente con elevata precisione di rotazione concentrica.**
- **Senza manutenzione.**
- **Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all'interno.**
- **Utensile completo temprato e rettificato.**

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per tutti i tipi di torni, per la sgrossatura e la tornitura di precisione.

Uso flessibile grazie alle cuspidi intercambiabili. Impiego universale su torrette e contromandri di macchine a CN.

Accessori speciali:

Cuspidi intercambiabili n° articolo 320625 - 320631

Nota:

Cambio dei tasselli sulle superfici per chiave tramite controrotazione.

Ø Alloggiamento D: 45 mm

Errore massimo di rotazione concentrica: 0,005 mm

Numero massimo giri: 5000 min⁻¹

Per peso del pezzo: 100 kg

Lunghezza 1: 43 mm

L₂: 10 mm

Descrizione tecnica

Cono Morse	CM2
Numero massimo giri	5000 min ⁻¹
Ø Alloggiamento D	45 mm
Per peso del pezzo	100 kg
Errore massimo di rotazione concentrica	0,005 mm
Per codice a colori	K12
Lunghezza 1	43 mm
L ₂	10 mm
Ø Esterno D ₁	12 mm
Ø Codolo D ₂	20 mm
Tipo di prodotto	Cuspide

Accessori

Inserto per contropunta rotante Modello 1	320625 1
Inserto per contropunta rotante Modello 2	320625 2
Inserto per contropunta rotante Modello 4	320625 4
Inserto per contropunta rotante Modello 6	320625 6
Inserto per contropunta rotante Modello 3	320625 3
Inserto per contropunta rotante Modello 5	320625 5