



Salopette Pulsschlag, blu scuro / antracite, Taglia DE: 106



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 091172 106 |
| GTIN | 4053813267807 |
| Classe articolo | 06K |

Descrizione

Esecuzione:

Abbigliamento da lavoro di alta qualità fatto con materiali pregiati. Design moderno con dettagli studiati alla perfezione. I diversi **elementi catarifrangenti** garantiscono una migliore visibilità. I punti di sollecitazione sono muniti di blocchi, per consentire un uso prolungato.

- **Guida lineare ergonomica per una maggiore libertà dei movimenti.**
- **Due tasche posteriori con rinforzo in CORDURA®.**
- **Tasca portametro e tasca sulla coscia con rinforzo in CORDURA®.**
- **Cintura elasticizzata.**
- **Ginocchio preformato con zona per il movimento.**
- **Tasche di protezione per le ginocchia in CORDURA® riempibili dall'alto, con pateletta.**
- **Certificate a norma EN 14404 assieme alle ginocchiere.**

Salopette con **protezione reni rialzata.**

- **Tasca sulla pettorina con rinforzo in CORDURA®.**
- **Bretelle elastiche con chiusura di plastica resistente agli urti e al calore.**

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Salopette in combinazione di colori **blu pervinca / nero** al n. art. 091171.

Per la tabella delle misure con specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la nostra panoramica.

Lavaggio: Colorati 60 °C

Descrizione tecnica

| | |
|---|--|
| Dimensione IT | 46L |
| Dimensione FR | 46L |
| Dimensione US | 38/36 |
| Taglia DE | 106 |
| Dimensione UK | 38L |
| Serie | Pulsschlag |
| Servizio speciale | Personalizzazione dell'abbigliamento |
| Dimensioni ES | 46L |
| Dimensioni NL | 106 |
| Genere | da uomo |
| Composizione del tessuto | 35% cotone |
| Composizione del tessuto | 65% poliestere |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 260 g/m ² |
| Lavaggio | Colorati 60 °C |
| Candeggiare | non candeggiare |
| Pulizia chimica | Pulizia con percloroetilene |
| Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) |
| Stanghette | caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C |
| Colore | blu scuro / antracite |
| Tipo di prodotto | Salopette |