

Garant**Set di parallele temprate, Lunghezza: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	366702 100
GTIN	4045197799166
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

GARANT – **esecuzione di precisione**. Tolleranza di accoppiamento $\leq 0,004$ mm, tolleranza larghezza / altezza $\leq 0,007$ mm, planarità e angolarità di estrema precisione. Battute conservate in speciale supporto di plastica. Durezza: 60 HRC.

Rettificate a coppie.**Uso:**

Per il serraggio di pezzi in parallelo in lavori di precisione, in morse o dispositivi.

Contenuto:

2x5; 2x10; 2x15; 2x20; 3x6;
3x11; 3x16; 3x21; 4x7; 4x12;
4x17; 4x22; 5x8; 5x13; 5x18;
5x23; 6x9; 6x14; 6x19; 6x24

Nota:

Dim. 125 – 200: incremento di 1 mm; sono raggiungibili tutte le dimensioni fino a 9 mm.
Per supporti di ricambio vedi elenco ricambi.

Descrizione tecnica

Lunghezza	100 mm
-----------	--------

Numero listelli	20 paio
Descrizione della forma	piano
Descrizione della forma	parallelo
Descrizione della forma	ortogonale
Tipo di prodotto	Parallele temprate

Accessori

Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 3X16 mm	366706 3X16
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 5X13 mm	366706 5X13
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 5X8 mm	366706 5X8
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 6X19 mm	366706 6X19
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 3X6 mm	366706 3X6
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 6X9 mm	366706 6X9
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 3X21 mm	366706 3X21
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 2X15 mm	366706 2X15
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 4X7 mm	366706 4X7
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 2X20 mm	366706 2X20
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 6X24 mm	366706 6X24
Supporti in plastica per parallele temprate Modello 100	366701 100
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 2X5 mm	366706 2X5

Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 4X17 mm	366706 4X17
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 5X18 mm	366706 5X18
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 2X10 mm	366706 2X10
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 3X11 mm	366706 3X11
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 5X23 mm	366706 5X23
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 4X12 mm	366706 4X12
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 4X22 mm	366706 4X22
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 6X14 mm	366706 6X14