



Set di bit in metallo 30 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675793
GTIN	4013288179838
Classe articolo	63H

Descrizione

Contenuto:

Bit assortiti C 6,3 (1/4 pollici); 1 raccordo.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675310 3 pz. Dim. 1/25; 3 pz. Dim. 2/25; 2 pz. Dim. 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 675320 3 pz. Dim. 1/25; 3 pz. Dim. 2/25; 3 pz. Dim. 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: n. art. 675240 cad. 1 pz. Dim. 4; 5; 6

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: n. art. 675340 cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: cad. 1 pz. Dim. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Raccordo: 1 pz.

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv

Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Denominazione originale prodotto	Bit-Check 30 Metal 1
Numero pezzi	30
Tipo di prodotto	Utensile bit

Accessori

Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus Esagono 6 mm	675240 6
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	675340 TX15
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675310 2/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	675340 TX20
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675310 1/25
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675320 3/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX40	675340 TX40
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus Esagono 4 mm	675240 4
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	675340 TX25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX30	675340 TX30
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	675340 TX10
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus Esagono 5 mm	675240 5
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675320 2/25
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675310 3/25
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675320 1/25

