



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4; 1/2 pollice 63 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630021
GTIN	4018754261130
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M20.

Per viti a esagono incassato con filettatura M4 – M18.

Per poligono esterno Torx® con filettatura M3 – M14. Per poligono interno Torx® con filettatura M2,5 – M14.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Fornitura:

bussole con bocca esagonale da 1/4 pollice: 9 pz. n. art. 631000 Dim. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

Bussole con bocca esagonale da 1/2 pollice: 10 pz. n. art. 642200 Dim. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Bussole da 1/4 pollice per Torx®: 5 pz. n. art. 631500 Dim. E4; E5; E6; E7; E8

Bussole da 1/2 pollice per Torx®: 7 pz. n. art. 642700 Dim. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Bussole esagonali da 1/4 pollice: 3 pz. n. art. 631700 Dim. 3; 4; 5

Bussole esagonali da 1/2 pollice: 5 pz. n. art. 643200 Dim. 6; 8; 10; 12; 14

Bussole da 1/4 pollice per Torx®: 6 pz. n. art. 631801 Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Bussole da 1/2 pollice per Torx®: 7 pz. art. 643650 Dim. TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Impugnatura a T da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 633000 Dim. 116

Impugnatura a T da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 641300 Dim. 300

Impugnatura da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632800 Dim. 150

Prolunghe da 1/4 pollice: 2 pz. n. art. 632400 Dim. 50; 150

Prolunghe da 1/2 pollice: 2 pz. n. art. 641000 Dim. 130; 255
 Snodo cardanico da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 633500 Dim. 1/4
 Snodo cardanico da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 641600 Dim. 1/2
 Cricchetto da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632000 Dim. 1/4
 Cricchetto da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 640100 Dim. 1/2
 Riposte in: Astuccio di plastica ABS
 Altezza: 82 mm
 Quadro di manovra maschio: 1/2 pollici
 Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici
 Campo apertura bussola esagonale: 4-30 mm
 Campo apertura chiave esagonale: 3-14 mm

Descrizione tecnica

Numero pezzi	63
Profilo di manovra	Cacciavite esagonale
Profilo di manovra	Chiavi a bussola per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Chiave a bussola esagonale
Campo apertura bussola esagonale	4-30 mm
Campo apertura chiave esagonale	3-14 mm
Quadro di manovra maschio	1/2 pollici
Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	481 mm
Larghezza	288 mm
Altezza	82 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Cricchetto reversibile, 1/4 pollice Modello 1/4	632000 1/4
	631500 E8

Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx®
Impronta Torx® E8

Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 24 mm	642200 24
Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX8	631801 TX8
Bussola con poligono interno, 1/2 pollice per Torx® Impronta Torx® E18	642700 E18
Cricchetto reversibile, 1/2 pollice Modello 1/2	640100 1/2
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 30 mm	642200 30
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643200 8
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631000 5
Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx® Impronta Torx® E7	631500 E7
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 22 mm	642200 22
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione lunga Esagono 3 mm	631700 3
Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx® Impronta Torx® E4	631500 E4
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta Torx® TX27	643650 TX27
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 300 mm	641300 300
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta Torx® TX55	643650 TX55
Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx® Impronta Torx® E5	631500 E5
Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX20	631801 TX20
Bussola con poligono interno, 1/2 pollice per Torx® Impronta Torx® E24	642700 E24
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta Torx® TX45	643650 TX45
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643200 6
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631000 5,5

Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643200 12
Bussola con poligono interno, 1/2 pollice per Torx® Impronta Torx® E20	642700 E20
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 16 mm	642200 16
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 21 mm	642200 21
Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 116 mm	633000 116
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631000 6
Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX10	631801 TX10
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643200 10
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 18 mm	642200 18
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 17 mm	642200 17
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641600 1/2
Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX9	631801 TX9
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631000 4
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643200 14
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631000 10
Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX25	631801 TX25
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 19 mm	642200 19
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta Torx® TX30	643650 TX30
Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX15	631801 TX15
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631000 11
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633500 1/4
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione lunga Esagono 4 mm	631700 4
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632400 150
	631500 E6

Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx® Impronta Torx® E6	
Bussola con poligono interno, 1/2 pollice per Torx® Impronta Torx® E10	642700 E10
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641000 130
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione lunga Esagono 5 mm	631700 5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631000 9
Bussola con poligono interno, 1/2 pollice per Torx® Impronta Torx® E12	642700 E12
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 27 mm	642200 27
Bussola con poligono interno, 1/2 pollice per Torx® Impronta Torx® E14	642700 E14
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631000 7
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta Torx® TX40	643650 TX40
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta Torx® TX60	643650 TX60
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 13 mm	642200 13
Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632800 150
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta Torx® TX50	643650 TX50
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641000 255
Bussola con poligono interno, 1/2 pollice per Torx® Impronta Torx® E16	642700 E16
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631000 8
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 50 mm	632400 50