

Garant**Set di chiavi combinate, esecuzione lunga, Numero chiavi: 18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614610 18
GTIN	4062406220822
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Max. capacità di trasmissione del momento torcente, lunga durata. **Lato anello a profonda curvatura.**

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo; cromato (resistente al distacco); superfici arrotondate.

Fornitura:

Cad. 1 chiave combinata n. art. 614600 / 614200 / 614900: Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Nota:

Profilo speciale **HT-Drive**. Un profilo di estrema precisione studiato per l'aviazione e l'aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno **HT-drive**.

Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

Descrizione tecnica

Numero chiavi	18
---------------	----

Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	10 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Anello a profonda curvatura	sì
Esecuzione lunga	sì
Tipo di prodotto	Chiave

Accessori

Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 17 mm	614600 17
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 34 mm	614600 34
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 19 mm	614600 19
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 27 mm	614600 27
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 22 mm	614600 22
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 14 mm	614600 14
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 24 mm	614600 24
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 11 mm	614600 11
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 16 mm	614600 16
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 10 mm	614600 10
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 15 mm	614600 15
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 13 mm	614600 13
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 32 mm	614600 32
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 12 mm	614600 12
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 30 mm	614600 30
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 21 mm	614600 21
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 18 mm	614600 18
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 20 mm	614600 20