

Garant**Set di parallele temprate, Lunghezza: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	366702 150
GTIN	4045197799289
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

GARANT – **esecuzione di precisione**. Tolleranza di accoppiamento $\leq 0,004$ mm, tolleranza larghezza / altezza $\leq 0,007$ mm, planarità e angolarità di estrema precisione. Battute conservate in speciale supporto di plastica. Durezza: 60 HRC.

Rettificate a coppie.**Uso:**

Per il serraggio di pezzi in parallelo in lavori di precisione, in morse o dispositivi.

Contenuto:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Nota:

Dim. 125 – 200: incremento di 1 mm; sono raggiungibili tutte le dimensioni fino a 9 mm.

Per supporti di ricambio vedi elenco ricambi. Progressione 1 mm (eccetto 9 mm), altrimenti tutte le dimensioni possibili.

Descrizione tecnica

Numero listelli	24 paio
Lunghezza	150 mm

Descrizione della forma	piano
Descrizione della forma	parallelo
Descrizione della forma	ortogonale
Tipo di prodotto	Parallele temprate

Accessori

Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 14X22 mm	366716 14X22
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 12X20 mm	366716 12X20
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 8X16 mm	366716 8X16
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 14X17 mm	366716 14X17
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 8X21 mm	366716 8X21
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 8X26 mm	366716 8X26
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 8X31 mm	366716 8X31
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 10X23 mm	366716 10X23
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 10X33 mm	366716 10X33
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 12X15 mm	366716 12X15
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 12X40 mm	366716 12X40
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 10X28 mm	366716 10X28
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 14X37 mm	366716 14X37

Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 14X27 mm	366716 14X27
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 8X36 mm	366716 8X36
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 12X25 mm	366716 12X25
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 10X13 mm	366716 10X13
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 12X35 mm	366716 12X35
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 10X18 mm	366716 10X18
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 14X32 mm	366716 14X32
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 14X42 mm	366716 14X42
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 8X11 mm	366716 8X11
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 12X30 mm	366716 12X30
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 150 Larghezza × Altezza 10X38 mm	366716 10X38
Supporti in plastica per parallele temprate Modello 125-200	366701 125-200