


**Garant****Set di parallele temprate, Lunghezza: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	366702 200
GTIN	4045197799302
Classe articolo	31Z

**Descrizione****Esecuzione:**

GARANT – **esecuzione di precisione.** Tolleranza di accoppiamento  $\leq 0,004$  mm, tolleranza larghezza / altezza  $\leq 0,007$  mm, planarità e angolarità di estrema precisione. Battute conservate in speciale supporto di plastica. Durezza: 60 HRC.

**Rettificate a coppie.****Uso:**

Per il serraggio di pezzi in parallelo in lavori di precisione, in morse o dispositivi.

**Contenuto:**

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;  
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;  
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;  
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

**Nota:**

Dim. 125 – 200: incremento di 1 mm; sono raggiungibili tutte le dimensioni fino a 9 mm.

Per supporti di ricambio vedi elenco ricambi. Progressione 1 mm (eccetto 9 mm), altrimenti tutte le dimensioni possibili.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza	200 mm
Numero listelli	24 paio

Descrizione della forma	piano
Descrizione della forma	parallelo
Descrizione della forma	ortogonale
Tipo di prodotto	Parallele temprate

## Accessori

Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 14X27 mm	366726 14X27
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 12X40 mm	366726 12X40
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 12X35 mm	366726 12X35
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 8X31 mm	366726 8X31
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 8X11 mm	366726 8X11
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 12X15 mm	366726 12X15
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 10X33 mm	366726 10X33
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 10X38 mm	366726 10X38
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 8X26 mm	366726 8X26
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 10X13 mm	366726 10X13
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 8X16 mm	366726 8X16
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 10X23 mm	366726 10X23
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 8X21 mm	366726 8X21

Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 14X22 mm	366726 14X22
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 14X32 mm	366726 14X32
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 10X18 mm	366726 10X18
Supporti in plastica per parallele temprate Modello 125-200	366701 125-200
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 10X28 mm	366726 10X28
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 12X25 mm	366726 12X25
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 8X36 mm	366726 8X36
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 14X42 mm	366726 14X42
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 14X37 mm	366726 14X37
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 12X20 mm	366726 12X20
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 14X17 mm	366726 14X17
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 Dim. 200 Larghezza × Altezza 12X30 mm	366726 12X30