

PRYOR

Set di punzoni con lettere, 27 pezzi Scrittura normale A – Z, &, Altezza di scrittura: 6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085430 6
GTIN	5022044003408
Classe articolo	08W

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio tenace con incisione perfettamente concentrica, precisa e limitazione della profondità. Gambo temprato e calibrato. Trattamento della testa di percussione per elevata sicurezza di lavorazione. In astuccio di plastica.

Punzoni di precisione ad alte prestazioni, nichelati chimicamente, massima durata.

Scrittura normale: il carattere punzonato è leggibile direttamente sul pezzo.

Uso:

Per evidenziare materiali con **resistenza fino a 1200 N/mm²**.

Ricambi:

Singoli punzoni con numeri: n. art. 085411 Dim. altezza scrittura / numeri, per esempio n. art. 085411 Dim. 3/1.

Singoli punzoni con lettere: n. art. 085431 Dim. altezza scrittura / caratteri, per esempio n. art. 085431 Dim. 3/A.

Nota:

Su richiesta sono disponibili ulteriori punzoni manuali e per macchine di qualsiasi tipo, per esempio punzoni con logo aziendale. Consegna secondo le vostre disposizioni.

Descrizione tecnica

Altezza di scrittura	6 mm
Spessore gambo	9,5
Lunghezza complessiva	70 mm
Tipo di prodotto	Punzone manuale

Accessori

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 6/E mm	085431 6/E
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 6/F mm	085431 6/F
Portapunzoni Modello GRIP	085475 GRIP
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 6/Y mm	085431 6/Y
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 6/R mm	085431 6/R
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 6/T mm	085431 6/T
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 6/K mm	085431 6/K
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 6/M mm	085431 6/M
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 6/U mm	085431 6/U
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 6/V mm	085431 6/V
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 6/I mm	085431 6/I
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 6/J mm	085431 6/J
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 6/S mm	085431 6/S
	085431 6/W

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 6/W mm

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 6/O mm

085431 6/O

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 6/A mm

085431 6/A

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 6/X mm

085431 6/X

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 6/& mm

085431 6/&

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 6/N mm

085431 6/N

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 6/H mm

085431 6/H

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 6/L mm

085431 6/L

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 6/D mm

085431 6/D

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 6/Z mm

085431 6/Z

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 6/B mm

085431 6/B

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 6/Q mm

085431 6/Q

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 6/G mm

085431 6/G

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 6/P mm

085431 6/P

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 6/C mm

085431 6/C