



Trapano avvitatore a batteria con mandrino intercambiabile, Modello: GSR1235FCS



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070244 GSR1235FCS
GTIN	3165140936941
Classe articolo	03B

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria Bosch

- **Trapano avvitatore a batteria da 12 V compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.**
- **Con Electronic Motor Protection (EMP) ed Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Luce a LED per illuminare l'area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.**
- **Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.**
- **Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.**
- **Rivestimento morbido.**

Lavori precisi anche in punti di difficile accesso grazie alle dimensioni compatte **con portabit o attacco a eccentrico o esagonale** intercambiabile. Lavori flessibili grazie al sistema di cambio con quattro diversi attacchi **FlexiClick**. Impiego facile: gli attacchi rimangono semplicemente sull'apparecchio per la regolazione delle 16 diverse posizioni.

Fornitura:

Senza batteria, senza caricabatterie (Cordless Concept), inclusi attacco a eccentrico, mandrino, attacco angolare per punta da trapano, portabit.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

Descrizione tecnica

Tensione batteria	12 V
Ø Massimo punta elicoidale per legno	32 mm
Vibrazione massima a norma EN	< 1,9 m/s ²
Campo di serraggio mandrino autoserrante	0 - 10 mm
Peso	0,8 kg
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	10 mm
Numero di batterie contenute	0
Campo numero di giri 1 ^a velocità	0 - 460 min ⁻¹
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 12 V
Coppia massima morbido	20 Nm
Coppia massima duro	35 Nm
Campo numero di giri 2 ^a velocità	0 - 1300 min ⁻¹
Utilizzo tipico	Strong
Struttura del motore	Motore a 2 poli
Denominazione originale prodotto	GSR 12V-35 FC
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	con mandrino intercambiabile, 12 V
USP2	Con indicatore dello stato di carica della batteria, senza batteria, in L-Boxx

Accessori

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B12 V

073855 B12