



Set di giraviti per elettricisti Kraftform Micro, Numero di giraviti: 25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	667170 25
GTIN	4013288209580
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura con cappuccio centrale girevole e zona di rotazione per avvitare in modo efficiente e rapido. **Lama** in acciaio speciale. **"Big Pack"** da 25 pezzi in borsa pieghevole di tessuto.

Fornitura:

25 pezzi in borsa pieghevole in tessuto.

Cad. 1 giravite per viti con impronta a croce Phillips Dim. 000; 00; 0.

Cad. 1 cacciavite per viti con impronta Torx® Dimensioni TX1; TX3.

Cad. 1 giravite per viti con impronta Torx® con funzione di fermo Dim. TX5; TX6; TX7; TX8; TX10.

1 giravite per viti con impronta TorxPlus® Dim. 1IPR.

Cad. 1 giravite per esagono incassato n. art. 627470 Dim. 0,9; 1,3; 1,5; 2.

Cad. 1 giravite per viti con intaglio Dim. 1,0; 1,8; 2,0; 2,5; 2,5; 3,0.

Cad. 1 giravite per chiavi a bussola per esagono esterno Dim. 4; 5,5.

1 giravite per Microstix® Dim. m × 40 mm.

1 sollevatore 3,5×50 mm.

Nota:

ESD "Big Pack" da 25 pezzi disponibile tramite il nostro shop al n. art. 669924 Dim. 25.

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
--------------------	--------------------------

Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giravite per viti Microstix®
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Denominazione originale prodotto	Kraftform Micro Big Pack 1
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

Giraviti esagonale per elettronica Kraftform Micro Esagono 1,5 mm	627470 1,5
Giraviti esagonale per elettronica Kraftform Micro Esagono 2 mm	627470 2
Giraviti esagonale per elettronica Kraftform Micro Esagono 1,3 mm	627470 1,3
Giraviti esagonale per elettronica Kraftform Micro Esagono 0,9 mm	627470 0,9