

Garant
Set di chiavi poligonali doppie, a curvatura profonda, Numero chiavi: 12

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	615610 12
GTIN	4062406221126
Classe articolo	61A

Descrizione
Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo **AS-Drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Cad. 1 chiave poligonale doppia n. art. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 27x32; 30x34

Nota:

Profilo speciale **AS-Drive**. Un profilo di estrema precisione studiato per l'aviazione e l'aeronautica spaziale. Tutte le chiavi poligonali doppie GARANT e STAHLWILLE a curvatura profonda sono realizzate con questo speciale profilo riconoscibile dal marchio **AS-drive**.

Descrizione tecnica

Dimensione apertura	metrica
Numero chiavi	12
Posizione anello	75 grado

Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	es. opaca cromata
Sistema di misura metrico	sì
Sistema di misura in pollici	no
Anello a profonda curvatura	no
Tipo di prodotto	Chiave

Accessori

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 24X26 mm	615600 24X26
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 12X13 mm	615600 12X13
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 6X7 mm	615600 6X7
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 18X19 mm	615600 18X19
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 14X15 mm	615600 14X15
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 8X9 mm	615600 8X9
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 16X17 mm	615600 16X17
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 21X23 mm	615600 21X23
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 27X32 mm	615600 27X32
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 20X22 mm	615600 20X22
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 10X11 mm	615600 10X11

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura
30X34 mm

615600 30X34