

Garant**Set di chiavi combinate, Numero chiavi: 16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	613610 16
GTIN	4062406220594
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Con corpo profilato ottimizzato per garantire una buona presa ed effettuare i lavori in modo ergonomico. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo **HT-Drive**.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Cad. 1 chiave combinata n. art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:

Dim. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Nota:

HT-Drive – il profilo straordinariamente preciso.

Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

Descrizione tecnica

Tipo di prodotto	Chiave
------------------	--------

Accessori

Chiave combinata Apertura 19 mm	613600 19
Chiave combinata Apertura 5,5 mm	613600 5,5
Chiave combinata Apertura 16 mm	613500 16
Chiave combinata Apertura 24 mm	613600 24
Chiave combinata Apertura 22 mm	613600 22
Chiave combinata Apertura 18 mm	613600 18
Chiave combinata Apertura 8 mm	613600 8
Chiave combinata Apertura 17 mm	613600 17
Chiave combinata Apertura 12 mm	613600 12
Chiave combinata Apertura 11 mm	613600 11
Chiave combinata Apertura 13 mm	613600 13
Chiave combinata Apertura 7 mm	613600 7
Chiave combinata Apertura 20 mm	613600 20
Chiave combinata Apertura 15 mm	613500 15
Chiave combinata Apertura 21 mm	613600 21
Chiave combinata Apertura 14 mm	613600 14
Chiave combinata Apertura 16 mm	613600 16
Chiave combinata Apertura 15 mm	613600 15
Chiave combinata Apertura 10 mm	613600 10
Chiave combinata Apertura 30 mm	613600 30
Chiave combinata Apertura 32 mm	613600 32
Chiave combinata Apertura 34 mm	613600 34
Chiave combinata Apertura 27 mm	613600 27