

Set per montaggio di precisione ESD, Numero degli utensili: 9



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	973225 9
GTIN	2050002041974
Classe articolo	91A

Descrizione

Esecuzione:

Set di utensili comuni in alloggiamenti in espanso rigido ESD. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido ESD vuoto n. art. 973200 Dim. 973225: 1 pz.

Giravite per elettronica per viti con intaglio WERA ESD per viti con impronta a croce Phillips n. art. 669900 Dim. 1,8; 2,5: cad. 1 pz.

Giravite per elettronica WERA ESD per viti con impronta a croce Phillips n. art. 669905 Dim. 00; 0; 1: cad. 1 pz.

Tronchese a tagliente laterale KNIPEX a punta per elettronica ESD n. art. 726437 Dim. 115: 1 pz.

Tronchese a tagliente laterale per elettronica KNIPEX ESD n. art. 726660 Dim. 125: 1 pz.

Pinza a becchi corti diritti per elettronica KNIPEX ESD n. art. 727196 Dim. 115: 1 pz.

Pinzetta a punta HOLEX ESD n. art. 727520 Dim. AMB: 1 pz.

Descrizione tecnica

Larghezza	250 mm
Numero degli utensili	9
Profondità	300 mm

Profondità in G	12
Larghezza in G	10
Esecuzione	con set di utensili
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	10×12
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Alloggiamento in espanso rigido vuoto per assortimenti di utensili ESD per set in espanso rigido 973225	973200 973225
Pinzetta a punta, 125 mm forma AA Materiale AMB	727520 AMB
Tronchese a tagliente laterale per elettronica con finitura a specchio, testa appuntita Lunghezza complessiva 115 mm	726437 115
Cacciavite per elettronica, per viti con impronta a croce Phillips ESD Dim. dell'impronta a croce 0	669905 0
Cacciavite per elettronica, per viti con impronta a croce Phillips ESD Dim. dell'impronta a croce 1	669905 1
Giravite per elettronica per viti con intaglio Kraftform Micro, ESD Larghezza delle punte b 1,8 mm	669900 1,8
Pinza a becchi piatti per elettronica Lunghezza complessiva 115 mm	727196 115
Giravite per elettronica per viti con intaglio Kraftform Micro, ESD Larghezza delle punte b 2,5 mm	669900 2,5
Tronchese a tagliente laterale per elettronica Super Knips®, esecuzione dissipativa Lunghezza complessiva 125 mm	726660 125
Cacciavite per elettronica, per viti con impronta a croce Phillips ESD Dim. dell'impronta a croce 00	669905 00