

PRYOR

Set di punzoni con lettere, 27 pezzi Scrittura normale A – Z, &, Altezza di scrittura: 8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085430 8
GTIN	5022044005174
Classe articolo	08W

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio tenace con incisione perfettamente concentrica, precisa e limitazione della profondità. Gambo temprato e calibrato. Trattamento della testa di percussione per elevata sicurezza di lavorazione. In astuccio di plastica.

Punzoni di precisione ad alte prestazioni, nichelati chimicamente, massima durata.

Scrittura normale: il carattere punzonato è leggibile direttamente sul pezzo.

Uso:

Per evidenziare materiali con **resistenza fino a 1200 N/mm²**.

Ricambi:

Singoli punzoni con numeri: n. art. 085411 Dim. altezza scrittura / numeri, per esempio n. art. 085411 Dim. 3/1.

Singoli punzoni con lettere: n. art. 085431 Dim. altezza scrittura / caratteri, per esempio n. art. 085431 Dim. 3/A.

Nota:

Su richiesta sono disponibili ulteriori punzoni manuali e per macchine di qualsiasi tipo, per esempio punzoni con logo aziendale. Consegna secondo le vostre disposizioni.

Descrizione tecnica

Spessore gambo	12,7
Altezza di scrittura	8 mm
Lunghezza complessiva	89 mm
Tipo di prodotto	Punzone manuale

Accessori

Portapunzoni Modello GRIP	085475 GRIP
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 8/L mm	085431 8/L
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 8/M mm	085431 8/M
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 8/H mm	085431 8/H
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 8/Q mm	085431 8/Q
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 8/T mm	085431 8/T
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 8/K mm	085431 8/K
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 8/Y mm	085431 8/Y
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 8/W mm	085431 8/W
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 8/G mm	085431 8/G
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 8/& mm	085431 8/&
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 8/A mm	085431 8/A
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 8/P mm	085431 8/P
	085431 8/S

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 8/S mm

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 8/O mm

085431 8/O

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 8/B mm

085431 8/B

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 8/C mm

085431 8/C

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 8/E mm

085431 8/E

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 8/N mm

085431 8/N

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 8/Z mm

085431 8/Z

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 8/U mm

085431 8/U

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 8/I mm

085431 8/I

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 8/F mm

085431 8/F

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 8/J mm

085431 8/J

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 8/R mm

085431 8/R

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 8/X mm

085431 8/X

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 8/D mm

085431 8/D

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z
Altezza di scrittura / Font 8/V mm

085431 8/V