

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro, lato sinistro aperto, lato destro con 3 cassetti, Piano in faggio multiplex, 20×20G, Lunghezza piano: 1500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920814 1500
GTIN	4062406262136
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traversa di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale,** con portata di 75 kg. Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento.

Corpo aperto arretrato per una postura ergonomica.

Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, **esecuzione termoverniciata**. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm.

Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

**Collocamento:**

altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 125, 200, 300

**Accessori speciali:**

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

**Verniciatura:**

Corpi verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

Peso	129 kg
Larghezza utile cassette	500 mm
Cassette larghezza utile in G	20
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Profondità struttura portante	700 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Altezza utile corpo per cassette	625 mm
Cassette profondità utile in G	20
Larghezza struttura portante	1300 mm
Altezza	950 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	Inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

## Accessori

Tappetino per cassette Dimensioni in G 20X20	951830 20X20
Set per tracciare e segare Numero degli utensili 8	954895 8
Set di giraviti Numero degli utensili 10	953521 10
Set di tappetini antiscivolo per cassette,5 pezzi Dimensioni in G 20X20	951885 20X20
Cassetto Altezza frontalini cassette 300 mm	927800 300
Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Set di chiavi combinate Numero degli utensili 20	952505 20
Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927800 200
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 125/6	950320 125/6
Assortimento di lime Numero degli utensili 6	952253 6
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 37	953828 37
Tappetino in gomma scanalata per cassette Dimensioni in G 20X20	951910 20X20
Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927800 125
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 125/4	950320 125/4
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 39	953833 39
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 125/1	950320 125/1
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 125/3	950320 125/3
Insero a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003	950050 003
Set di pinze Numero degli utensili 5	954295 5
Chiave di smontaggio Modello 1	950070 1
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Set di pinze Numero degli utensili 5	954305 5
Set giraviti Numero degli utensili 10	953522 10

Set Pinze Numero degli utensili 5

954306 5