

PRYOR

Set di punzoni con lettere, 27 pezzi Scrittura normale A – Z, &, Altezza di scrittura: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085430 10
GTIN	5022044005181
Classe articolo	08W

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio tenace con incisione perfettamente concentrica, precisa e limitazione della profondità. Gambo temprato e calibrato. Trattamento della testa di percussione per elevata sicurezza di lavorazione. In astuccio di plastica.

Punzoni di precisione ad alte prestazioni, nichelati chimicamente, massima durata.

Scrittura normale: il carattere punzonato è leggibile direttamente sul pezzo.

Uso:

Per evidenziare materiali con **resistenza fino a 1200 N/mm²**.

Ricambi:

Singoli punzoni con numeri: n. art. 085411 Dim. altezza scrittura / numeri, per esempio n. art. 085411 Dim. 3/1.

Singoli punzoni con lettere: n. art. 085431 Dim. altezza scrittura / caratteri, per esempio n. art. 085431 Dim. 3/A.

Nota:

Su richiesta sono disponibili ulteriori punzoni manuali e per macchine di qualsiasi tipo, per esempio punzoni con logo aziendale. Consegna secondo le vostre disposizioni.

Descrizione tecnica

Altezza di scrittura	10 mm
Lunghezza complessiva	89 mm
Spessore gambo	14,3
Tipo di prodotto	Punzone manuale

Accessori

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/T mm	085431 10/T
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/V mm	085431 10/V
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/L mm	085431 10/L
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/S mm	085431 10/S
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/R mm	085431 10/R
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/Z mm	085431 10/Z
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/U mm	085431 10/U
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/I mm	085431 10/I
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/B mm	085431 10/B
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/W mm	085431 10/W
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/N mm	085431 10/N
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/X mm	085431 10/X
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/G mm	085431 10/G

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/F mm	085431 10/F
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/J mm	085431 10/J
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/O mm	085431 10/O
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/P mm	085431 10/P
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/E mm	085431 10/E
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/D mm	085431 10/D
Portapunzoni Modello GRIP	085475 GRIP
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/H mm	085431 10/H
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/A mm	085431 10/A
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/Y mm	085431 10/Y
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/M mm	085431 10/M
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/C mm	085431 10/C
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/& mm	085431 10/&
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/Q mm	085431 10/Q
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 10/K mm	085431 10/K