

Garant GRIDLINE

**Cassettiera 24G con sportello con cerniere a sinistra / cassetti, 20×20G,  
Altezza / Numero di cassetti: 900/3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927612 900/3
GTIN	4062406265021
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Sportello con cerniere a sinistra.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75, 100

Altezza porta mm: 525

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

**Verniciatura:**

Cassettiera verniciata in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

**Descrizione tecnica**

Altezza utile sportello	525 mm
-------------------------	--------

Altezza	900 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Battuta porta	sinistra
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Peso	61 kg
Altezza porta	525 mm
Larghezza	600 mm
Numero di porte	1
Cassetti larghezza utile in G	20
Numero dei cassetti	3
Larghezza utile cassetti	500 mm
Larghezza utile	550 mm
Profondità	650 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Altezza utile per cassetti	250 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

## Accessori

Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
Cassettiera 24G con sportello con cassette a sinistra, per la dotazione personalizzata con cassette Altezza / Altezza porta 900/525 mm	927727 900/525
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10