

Garant GRIDLINE

**Cassettiere su ruote senza cassetti, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 985/0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931147 985/0
GTIN	4062406352684
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Per allestimento con cassetti 26×24G.

Cassettiera su ruote 30×28G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie bicomponente in Haptoprene. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Allestimento consentito solo con cassetti n. art. 931166 o n. art. 931168 (con cassetti con sblocco di sicurezza a una mano).

**Descrizione tecnica**

Profondità	700 mm
Numero di porte	0

ComfortClose	no
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Larghezza	750 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza utile	700 mm
Ø Ruota	125 mm
Peso	65 kg
Portata massima	600 kg
Con sponda di contenimento	sì
Altezza	985 mm
Numero dei cassetti	0
Altezza utile corpo per cassetti	700 mm
Altezza corpo per cassetti	800 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Numero di ripiani estraibili	0
Alloggiamento sopra aperto	no
Altezza utile per cassetti	700 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Carrello

---

## Accessori

Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati Dimensioni in G 30X28

---

951972 30X28