

**Trapani avvitatori a batteria, Modello: GSR1215B****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070240 GSR1215B
GTIN	3165140895248
Classe articolo	03B

**Descrizione****Esecuzione:**

Trapano avvitatore a batteria Bosch

- **Trapano avvitatore a batteria da 12 V compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.**
- **Con Electronic Motor Protection (EMP) ed Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Luce a LED per illuminare l'area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.**
- **Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.**
- **Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.**
- **Rivestimento morbido.**

**Vantaggi:**

Design compatto, ideale per i punti stretti.

**Fornitura:**

Inclusi caricabatterie e borsa di trasporto. 2x batterie agli ioni di litio da 12 V / 2,0 Ah

**Nota:**

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

**Descrizione tecnica**

Campo di serraggio mandrino autoserrante	0 - 10 mm
------------------------------------------	-----------

Capacità batteria	2 Ah
Numero di batterie contenute	2
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 12 V
Peso	1 kg
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	10 mm
Campo numero di giri 1 <sup>a</sup> velocità	0 - 380 min <sup>-1</sup>
Denominazione originale prodotto	GSR 12V-15
Tipo di batteria	Ioni di litio
Utilizzo tipico	Medium
Campo numero di giri 2 <sup>a</sup> velocità	0 - 1300 min <sup>-1</sup>
Ø Massimo punta elicoidale per legno	19 mm
Struttura del motore	Motore a 2 poli
Coppia massima duro	30 Nm
Coppia massima morbido	15 Nm
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Tensione batteria	12 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Legno
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	Motore a 2 poli, 12 V
USP2	Campo di serraggio del mandrino autoserrante 0-10, con rivestimento morbido e indicatore dello stato di carica della batteria

## Accessori

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B12 V

073855 B12

Caricabatterie Modello 1880CV	073866 1880CV
Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B12 V	073851 B12
Caricabatterie Modello GAL18160C	073866 GAL18160C
Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B12 V	073859 B12