



## Trapani avvitatori a batteria ProCORE, Modello: GSR18110C



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070245 GSR18110C
GTIN	4059952525419
Classe articolo	03B

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Trapano avvitatore a batteria compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.**
- **Luce a LED per illuminare l'area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.**
- **Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.**
- **Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.**
- **Rivestimento morbido.**

**KickBack Control** con spegnimento automatico in caso di bloccaggio, nonché giunto di precisione eccezionale e freno motore. Mandrino a pinza in metallo con blocco automatico da 13 mm. Coppia elevata.

Possibilità di allestimento successivo con **Connectivity Modul**.

#### Vantaggi:

Mandrino interamente di metallo.

#### Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie rapido e L-BOXX.

#### Nota:

Per batterie di ricambio, starter set e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e n. art. 073863 – 073867.

### Descrizione tecnica

Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Campo numero di giri 2 <sup>a</sup> velocità	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Coppia massima duro	110 Nm
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Capacità batteria	4 Ah
Peso	2,2 kg
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Ø Massimo punta elicoidale per legno	82 mm
Numero di batterie contenute	2
Coppia massima morbido	47 Nm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione batteria	18 V
Campo numero di giri 1 <sup>a</sup> velocità	0 - 480 min <sup>-1</sup>
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Denominazione originale prodotto	GSR 18V-110C
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Acciaio
adatto per materiale	Legno
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	18V
USP2	Motore senza spazzole, campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, in L-Boxx

## Accessori

Starter set a batteriaProCore Modello di batteria, tensione  
batteria C18 V

073863 C18

Batteria agli ioni di litioProCore Modello di batteria,  
tensione batteria C18 V

073856 C18