



Troncatrice BITURBO Batteria, Modello: GCM18216



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078232 GCM18216
GTIN	3165140980753
Classe articolo	03B

Descrizione

Esecuzione:

Troncatrice a batteria.

- **Eccellente capacità di taglio con un'ampia profondità di taglio di 70 mm.**
- **Ottima mobilità grazie al peso ridotto ed eccezionale ergonomia.**
- **Interfaccia utente per la preselezione del numero di giri.**
- **Sostituzione della lama per sega senza utensili.**

Troncatrice a batteria.

- **Massima potenza di taglio grazie alla nuova tecnologia BITURBO.**
- **Straordinaria capacità di taglio con una profondità di 70 mm, la più grande della sua categoria.**
- **Ottima mobilità grazie al peso ridotto ed eccezionale ergonomia.**

Fornitura:

Lama per sega Ø 216 mm, premilamiera, ghiera SDS, modulo Bluetooth GCY 42. Inclusi starter set ProCORE da 18 V / 8,0 Ah S2, lama per sega Ø 216 mm, sacco per la polvere, bloccaggio lama SDS, piastra di posizionamento e cartone.

Descrizione tecnica

Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero massimo giri	4600 min ⁻¹
Angolo di inclinazione massimo a sinistra	45 grado
Angolo obliquo massimo a destra	47 grado

Tensione batteria	18 V
Peso	14,7 kg
Angolo di inclinazione massimo a destra	0 grado
Numero di batterie contenute	2
Denominazione originale prodotto	GCM 18V-216
Ø Lama	216 mm
Angolo obliquo massimo a sinistra	47 grado
Profondità di taglio massima 90°	70 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Capacità batteria	8 Ah
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Imballaggio	Scatola
Tipo di prodotto	Sega

Accessori

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B18 V	073854 B18
Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B18 V	073853 B18
Batteria agli ioni di litioProCore Modello di batteria, tensione batteria C18 V	073858 C18
Batteria agli ioni di litioProCore Modello di batteria, tensione batteria C18 V	073856 C18
Caricabatterie Modello 1880CV	073866 1880CV
Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B18 V	073851 B18
Caricabatterie Modello GAL18160C	073866 GAL18160C
Starter set a batteriaProCore Modello di batteria, tensione batteria C18 V	073863 C18
	073857 C18

Batteria agli ioni di litioProCore Modello di batteria,
tensione batteria C18 V

Starter set a batteriaProCore Modello di batteria, tensione
batteria C18 V

073865 C18

Tavolo da lavoro e di trasportoGTA 2600 Modello GTA2600

078241 GTA2600

Starter set a batteriaProCore Modello di batteria, tensione
batteria C18 V

073867 C18