

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 36×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/5**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930715 800/5
GTIN	4062406273736
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassetiera 40×24G, completo di cassetti 36×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Cassetto da **50 mm con 75 kg** di portata. Cassetto da **75 mm con 200 kg** di portata.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 100, 100, 125, 300

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Cassetti profondità utile in G	20
Altezza utile	700 mm

Altezza utile per cassette	700 mm
Profondità	600 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza fronte cassette	300 mm
Peso	124 kg
Altezza	800 mm
Larghezza utile cassette	900 mm
Numero dei cassette	5
Profondità in E	700
Superficie utile dei cassette in G	36×20
Cassette larghezza utile in G	36
Larghezza	1000 mm
Numero di porte	0
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36×20G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	930745 100
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	930745 300
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	930745 75
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	930745 125
Corpo per cassette Altezza 800 mm	930735 800