

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 36×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 900/6A**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930715 900/6A
GTIN	4062406273774
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassettiera 40×24G, completo di cassetti 36×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Cassetto da **50 mm con 75 kg** di portata. Cassetto da **75 mm con 200 kg** di portata.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Numero di porte	0
Altezza utile per cassetti	800 mm

Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	200 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Profondità	600 mm
Altezza utile	800 mm
Numero dei cassette	6
Profondità utile cassette	500 mm
Altezza	900 mm
Superficie utile dei cassette in G	36×20
Cassetti larghezza utile in G	36
Larghezza	1000 mm
Larghezza utile cassette	900 mm
Peso	145 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero di ripiani estraibili	0
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36×20G

Tipo di prodotto

Armadio portautensili

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	930745 150
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	930745 75
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	930745 200
Corpo per cassette Altezza 900 mm	930735 900