



Smerigliatrice angolare Batteria ricaricabile, Modello: M18FHSAG55



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077140 M18FHSAG55
GTIN	4058546287078
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare a batteria FUEL™ Milwaukee da 18 V / 5,0 Ah:

- **motore senza spazzole di lunga durata, bloccaggio dell'albero portamola, regolazione rapida del carter.**
- **Sistema di sostituzione veloce FIXTEC integrato per sostituire rapidamente il disco, senza utensili.**

Smerigliatrice angolare a batteria M18™ HIGH OUTPUT™ 125 potente quanto basta per la sgrossatura e fino a 145 tagli in un tubo da 50 mm con una sola ricarica della batteria (5,5 Ah). Il freno RAPIDSTOP™ arresta il disco in meno di 2,5 secondi.

Fornitura:

Inclusi 2x M18 HB5. 5 accumulatori, caricabatterie M12-18 FC, custodia HD.

Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073809 e n. art. 073840.

Descrizione tecnica

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee modello HB 18 V
Peso	3,4 kg
Numero di batterie contenute	1
Vibrazione massima a norma EN	3,4 m/s ²

Blocco contro il riavvio	sì
Profondità massima di taglio	33 mm
Ø Massimo disco	125 mm
Numero massimo giri	9000 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	M18FHSAG125XB-552X
Kickback-stop	sì
Capacità batteria	5,5 Ah
Tensione batteria	18 V
Tipo di batteria	Ioni di litio
Sovraccarico	sì
Dispositivo di uomo morto	no
Avvio dolce	sì
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Serie	FUEL
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

Accessori

Starter set a batteria Modello M18NRG5	073839 M18NRG5
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB8	073810 MHB8
Sistema agli ioni di litio M18B2 Tipo batteria MB18	073827 MB18
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB12	073811 MHB12
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB55	073809 MHB55
Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB3	073808 MHB3

Starter set a batteria High Output™ Tipo batteria
M18HNRG3

073826 M18HNRG3