

Garant

**Calzatura bassa, antracite/nero Scarpa di sicurezza comfort ESD, S1 W1,
Numero di scarpa UE: 40**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	092052 40
GTIN	4062406280130
Classe articolo	01S

Descrizione**Esecuzione:**

La scarpa di sicurezza GARANT comfort unisce la massima comodità al design moderno. Materiali pregiati e innovativi, nonché una lavorazione di altissima qualità "Made in Germany", garantiscono la massima protezione con una struttura al tempo stesso leggera. Le diverse larghezze della tomaia (larghezza W1 calzata normale, larghezza W2 calzata ampia) e la lavorazione anatomica danno vita a un "autentico" sistema di larghezza multipla, offrendo così una soluzione ideale per ogni tipo di piede. L'applicazione di principi ergonomici e un sistema di ammortizzazione intercambiabile a seconda del peso riducono sensibilmente le sollecitazioni a carico di schiena e ginocchia, contribuendo quindi in maniera significativa a mantenere il corpo in buona salute nel lungo periodo.

- **Tomaia in microfibra leggera ma resistente.**
- **Fodera funzionale traspirante.**
- **Pratico calzascarpe GARANT comfort per indossare le scarpe in modo facile e veloce.**
- **Plantare GARANT comfort con ammortizzazione a seconda del peso.**
- **Suola esterna GARANT comfort in TPU.**
- **Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).**

Calzatura bassa con ampia superficie di traspirabilità.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

- Per il plantare GARANT comfort con ammortizzazione a seconda del peso vedi Accessori per protezione del piede: 092864 (morbido), 092865 (medio), 092866 (duro).
- Le scarpe con Dim. 36-39 vengono fornite di serie con ammortizzazione morbida, quelle con Dim. 40-45 con ammortizzazione media e quelle con Dim. 46-48 con ammortizzazione dura.
- Sempre negli accessori per la protezione del piede sono disponibili anche i lacci GARANT adatti: 092855 120.

Esecuzione larga W2 al n. art. 092053.

Descrizione tecnica

Genere	Unisex
Caratteristica	Ammortizzazione Vario®
Materiale puntale protettivo	Alluminio
Grado di protezione	S1
Numero di scarpa UE	40
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Calzatura bassa di sicurezza

Accessori

Soletta, antracitePlantare comfort, HARD Numero di scarpa UE 40	092866 40
Soletta, antracitePlantare comfort, SOFT Numero di scarpa UE 40	092864 40
Soletta, antracitePlantare comfort, MEDIUM Numero di scarpa UE 40	092865 40