

Garant GRIDLINE

**Cassettiera 24G con sportello con cerniere a sinistra / cassetti, 20×20G,  
Altezza / Numero di cassetti: 800/2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927612 800/2
GTIN	4062406265007
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Sportello con cerniere a sinistra.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75

Altezza porta mm: 525

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

**Verniciatura:**

Cassettiera verniciata in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	600 mm
-----------	--------

Altezza porta	525 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Altezza utile per cassetti	150 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Peso	50 kg
Numero di porte	1
Altezza utile sportello	525 mm
Numero dei cassetti	2
Battuta porta	sinistra
Cassetti larghezza utile in G	20
Larghezza utile	550 mm
Altezza	800 mm
Profondità	650 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

## Accessori

Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
------------------------------------	-------------

Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Cassettiera 24G con sportello con cassette a sinistra, per la dotazione personalizzata con cassette Altezza / Altezza porta 800/525 mm	927727 800/525
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10