

**Set di 6 giraviti per elettricisti, Numero di giraviti: 16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	667255 16
GTIN	4013288214638
Classe articolo	63H

**Descrizione****Esecuzione:**

**Velocità di avvitatura fino a quattro volte superiore** grazie a un **ingranaggio epicicloidale integrato nell'impugnatura attivabile o disinseribile** tramite pulsante. Si consiglia la disattivazione in caso di regolazione fine e per il serraggio definitivo o l'allentamento di una vite con coppia elevata (fino a 14 Nm). Impugnatura Kraftform con **lame intercambiabili lunghe 154 mm completamente isolate fino a 1000 V** secondo **DIN EN 60900 / VDE 06082-201**. Fornitura in robusta borsa pieghevole in tessuto con chiusura a strappo.

**Vantaggi:**

- **Robusto collegamento a vite terminale e facile regolazione fine.**
- **Velocità di avvitatura di quattro volte superiore mediante funzionamento prettamente meccanico (senza batteria).**
- **Robusta trasmissione in acciaio esente da manutenzione.**

**Contenuto:**

Lame per viti a intaglio: 0,4x2,5; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5

Lame per viti Phillips: PH1 e PH2

Lame per viti con impronta a croce Pozidriv: PZ1 e PZ2

Lame per viti Pozidriv e a intaglio (profilo combinabile): PZ/S1 e PZ/S2 (profilo combinabile)

Lame per viti Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25

Impugnatura Kraftform per lame intercambiabili n. art. 667411: Dim. 1

Impugnatura Kraftform Turbo: 1 pezzo

**Descrizione tecnica**

Numero di giraviti	16
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti per viti con profilo combinato Pozidriv-intaglio
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Denominazione originale prodotto	Kraftform Kompakt Turbo i 1
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tipo di prodotto	Giravite

## Accessori

Giravite per elettricisti per viti Pozidriv, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Dim. dell'impronta a croce 2	668700 2
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 2,5 mm	663100 2,5
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 3,5 mm	663100 3,5
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 4 mm	663100 4
Supporti portautensili per fissaggio a muro Modello S	667077 S
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 5,5 mm	663100 5,5
Giravite per elettricisti per viti Pozidriv, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Dim. dell'impronta a croce 1	668700 1
Impugnatura Kraftform VDE singola Modello 1	667411 1

