

Garant GRIDLINE

**Cassettiera 16G con sportello con cerniere a sinistra / cassetti, 12×20G,
Altezza / Numero di cassetti: 900/3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927307 900/3
GTIN	4062406272456
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Sportello con cerniere a sinistra.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75, 100

Altezza porta mm: 525

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

Descrizione tecnica

Altezza utile sportello	525 mm
-------------------------	--------

Larghezza utile	350 mm
Battuta porta	sinistra
Cassetti larghezza utile in G	12
Cassetti profondità utile in G	20
Altezza utile per cassetti	250 mm
Larghezza utile cassetti	300 mm
Numero di porte	1
Superficie utile dei cassetti in G	12x20
Profondità utile cassetti	500 mm
Altezza	900 mm
Numero dei cassetti	3
Altezza porta	525 mm
Larghezza	400 mm
Peso	50,7 kg
Profondità	650 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Spessore del materiale	1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12x20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927500 100
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassettiera 16G con sportello con battuta a destra, per la dotazione personalizzata con cassette Altezza / Altezza porta 900/525 mm	927420 900/525