

**Trapano avvitatore a percussione a batteria, Modello: GSB1215B****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070104 GSB1215B
GTIN	3165140995955
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Trapano avvitatore a percussione a batteria Bosch per avvitare, forare e foratura a percussione.

- **L'Electronic Cell Protection (ECP) protegge la batteria dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.**
- **L'Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dal sovraccarico.**
- **Disattivazione della coppia meccanica a più fasi.**
- **Pratica clip da cintura (non 070104).**
- **Luce a LED integrata, indicazione dello stato di carica della batteria.**
- **Mandrino autoserrante.**

Avvitatore a batteria robusto e maneggevole di appena **1 kg** di peso.

Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie e borsa di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e 073866.

Descrizione tecnica

Tipo di batteria	Ioni di litio
------------------	---------------

Campo di serraggio mandrino autoserrante	1 - 10 mm
Peso	1 kg
Capacità batteria	2 Ah
Ø Massimo punta elicoidale per legno	19 mm
Coppia massima morbido	15 Nm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	10 mm
Numero massimo giri 2 velocità	1300 min ⁻¹
Struttura del motore	Motore a spazzole
Denominazione originale prodotto	GSB 12V-15
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione	10,5 m/s ²
Utilizzo tipico	Medium
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 380 min ⁻¹
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione	< 2,5 m/s ²
Coppia massima duro	30 Nm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 12 V
Tensione batteria	12 V
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	10 mm
Numero di batterie contenute	2
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Legno
adatto per materiale	Calcestruzzo
adatto per materiale	Pietra
adatto per materiale	Acciaio
adatto per materiale	Lavori di muratura
Tipo di prodotto	Trapani avvitatori a percussione

Accessori

Caricabatterie Modello GAL1240

073866 GAL1240

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione
batteria B12 V

073851 B12