

Set di martelli / punteruoli / cacciaspine, Numero degli utensili: 15**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	954668 15
GTIN	2050002041998
Classe articolo	91A

Descrizione**Fornitura:**

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954668: 1 pz.

Martello da fabbro GARANT n. art. 750110 Dim. 300: 1 pz.

Scalpello piatto n. art. 740500 Dim. 200: 1 pz.

Scalpello a unghietta n. art. 740600 Dim. 200: 1 pz.

Punteruolo n. art. 745500 Dim. 3; 4: cad. 1 pz.

Cacciaspine n. art. 747000 Dim. 2; 3; 4; 5; 6; 8: cad. 1 pz.

Bulini n. art. 749000 Dim. 100; 120/10; 120/12; 150: cad. 1 pz.

Descrizione tecnica

Larghezza in G	8
Profondità	500 mm
Profondità in G	20
Larghezza	200 mm
Numero degli utensili	15
Esecuzione	con utensile a percussione
Peso	2,19 kg
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	8x20

Tipo di prodotto

Inserto in espanso rigido

Accessori

Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 4 mm	747000 4
Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 2 mm	747000 2
Bulino, qualità normale DIN 7250 Lunghezza complessiva 120/10 mm	749000 120/10
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 954668	952001 954668
Scalpello a unghietta Lunghezza complessiva 200 mm	740600 200
Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 6 mm	747000 6
Martello da fabbro concolletto salvamanico Peso senza manico 300 g	750110 300
Bulino, qualità normale DIN 7250 Lunghezza complessiva 100 mm	749000 100
Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 8 mm	747000 8
Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 3 mm	747000 3
Punteruoloesecuzione robusta Ø Punta 3 mm	745500 3
Punteruoloesecuzione robusta Ø Punta 4 mm	745500 4
Scalpello piatto Lunghezza complessiva 200 mm	740500 200
Bulino, qualità normale DIN 7250 Lunghezza complessiva 150 mm	749000 150
Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 5 mm	747000 5
Bulino, qualità normale DIN 7250 Lunghezza complessiva 120/12 mm	749000 120/12