

## PRYOR

**Set di punzoni con lettere, 27 pezzi Scrittura normale A – Z, &, Altezza di scrittura: 2mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085430 2
GTIN	5022044001206
Classe articolo	08W

### Descrizione

#### Esecuzione:

In acciaio tenace con incisione perfettamente concentrica, precisa e limitazione della profondità. Gambo temprato e calibrato. Trattamento della testa di percussione per elevata sicurezza di lavorazione. In astuccio di plastica.

**Punzoni di precisione ad alte prestazioni**, nichelati chimicamente, massima durata.

**Scrittura normale:** il carattere punzonato è leggibile direttamente sul pezzo.

#### Uso:

Per evidenziare materiali con **resistenza fino a 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Ricambi:

Singoli punzoni con numeri: n. art. 085411 Dim. altezza scrittura / numeri, per esempio n. art. 085411 Dim. 3/1.

Singoli punzoni con lettere: n. art. 085431 Dim. altezza scrittura / caratteri, per esempio n. art. 085431 Dim. 3/A.

#### Nota:

Su richiesta sono disponibili ulteriori punzoni manuali e per macchine di qualsiasi tipo, per esempio punzoni con logo aziendale. Consegna secondo le vostre disposizioni.

### Descrizione tecnica

Spessore gambo	6,35
Altezza di scrittura	2 mm
Lunghezza complessiva	63,5 mm
Tipo di prodotto	Punzone manuale

## Accessori

Punzone con lettera – singolo Scrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/Q mm	085431 2/Q
Punzone con lettera – singolo Scrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/Y mm	085431 2/Y
Punzone con lettera – singolo Scrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/A mm	085431 2/A
Punzone con lettera – singolo Scrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/N mm	085431 2/N
Punzone con lettera – singolo Scrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/& mm	085431 2/&
Punzone con lettera – singolo Scrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/X mm	085431 2/X
Punzone con lettera – singolo Scrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/H mm	085431 2/H
Punzone con lettera – singolo Scrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/I mm	085431 2/I
Punzone con lettera – singolo Scrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/R mm	085431 2/R
Punzone con lettera – singolo Scrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/K mm	085431 2/K
Punzone con lettera – singolo Scrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/M mm	085431 2/M
Punzone con lettera – singolo Scrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/S mm	085431 2/S
Punzone con lettera – singolo Scrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/F mm	085431 2/F

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/U mm	085431 2/U
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/P mm	085431 2/P
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/T mm	085431 2/T
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/W mm	085431 2/W
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/L mm	085431 2/L
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/J mm	085431 2/J
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/D mm	085431 2/D
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/V mm	085431 2/V
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/G mm	085431 2/G
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/O mm	085431 2/O
Portapunzoni Modello GRIP	085475 GRIP
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/C mm	085431 2/C
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/B mm	085431 2/B
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/Z mm	085431 2/Z
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 2/E mm	085431 2/E