

Garant GRIDLINE

Set di conche, 46×24G, Altezza frontalini cassette / Modello: 50/2**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	950610 50/2
GTIN	4062406286583
Classe articolo	9GB

Descrizione**Esecuzione:**

Conche e separatori a incastro in plastica. Le facce interne delle conche sono fessurate per consentire la suddivisione con gli appositi separatori. I set riempiono completamente un cassetto 46×24G.

Per:

Cassetti 46×24G.

Contenuto:

Conca 1K n. art. 951415: 9× Dim. 6×8/4; 9× Dim. 6×8/3; 3× Dim. 6×8/2; 6× Dim. 2×8/1
Separatori a incastro a conca (10 pezzi) n. art. 951275: 4× Dim. C; 3× Dim. B; 1× Dim. A

Descrizione tecnica

Per altezza frontalini dei cassetti	75 mm
Per altezza frontalini dei cassetti	50 mm
Per altezza frontalini dei cassetti	150 mm
Per altezza frontalini dei cassetti	125 mm
Per altezza frontalini dei cassetti	100 mm
Per altezza frontalini dei cassetti	250 mm
Per altezza frontalini dei cassetti	200 mm
Per altezza frontalini dei cassetti	300 mm
Per cassetti con profondità utile in G	24

Conche altezza	25 mm
Per cassette larghezza utile	1150 mm
Per cassette con larghezza utile in G	46
Per cassette profondità utile	600 mm
Superficie utile dei cassette in G	46×24
Materiale	plastica
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassette	≥ 50 mm
Profondità in G	24
Profondità	600 mm
Altezza	25 mm
Larghezza	1150 mm
Larghezza in G	46
Peso	2,901 kg
Attributo del nome del prodotto	46×24G
Tipo di prodotto	Conca per cassette

Accessori

Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 6X8/2	951415 6X8/2
Separatore a incastro per concheSet 10 pezzi Tipo A	951275 A
Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 6X8/3	951415 6X8/3
Separatore a incastro per concheSet 10 pezzi Tipo B	951275 B
Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 6X8/4	951415 6X8/4
Separatore a incastro per concheSet 10 pezzi Tipo C	951275 C
Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 2X8/1	951415 2X8/1