



### Giacca multinorma PRO-LINE, blu marino / blu pervinca, Taglia: 62



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091724 62
GTIN	4057121336026
Classe articolo	09S

#### Descrizione

##### Esecuzione:

La linea di abbigliamento Rofa PRO-LINE è realizzata con un **tessuto di raso Proban® innovativo e leggero** che garantisce un alto livello di comfort e sicurezza. Questi indumenti multinorma ignifughi e idrorepellenti sono particolarmente adatti per i lavori di saldatura e per le operazioni in aree caratterizzate dalla presenza di archi voltaici di disturbo e calore. Il livello di protezione è indicato sull'orlo della giacca e sui tasconi dei pantaloni. Gli **elementi riflettenti e a contrasto** posizionati in punti strategici assicurano una buona visibilità. Gli indumenti mantengono inoltre le loro proprietà ignifughe anche dopo un **lavaggio industriale** intensivo. La giacca corta bicolore si adatta perfettamente alla forma del corpo grazie al **colletto rovesciabile**, alla **piega a soffiutto nella parte posteriore** e alle **maniche regolabili**, offrendo un'ottima libertà di movimento.

- **Chiusura mediante bottoni a pressione.**
- **Due tasche laterali e pettorali con patella e bottone a pressione.**
- **Due grandi tasche interne.**
- **Tasche pettorali interne con chiusura a strappo.**

##### Norma:

- **EN 1149-3/-5**
- **EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1**
- **EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2**
- **EN 13034 Typ 6**

· **EN 61482-1-2**

**Nota:**

Su richiesta sono disponibili indumenti multinorma PRO-LINE con grammatura 400 g/m<sup>2</sup> certificati a norma EN ISO 11611, classe 2. Disponibile su richiesta in altri colori (monocolore o bicolore). La tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

### Descrizione tecnica

Serie	PRO-LINE
Taglia DE	62
Composizione del tessuto	65% cotone
Composizione del tessuto	2% altra fibra
Composizione del tessuto	33% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	350 g/m <sup>2</sup>
Lavaggio	Adatto al lavaggio industriale
Colore	blu marino / blu pervinca
Norma	EN 13034-6
Norma	EN 61482-1-2
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
Tipo di prodotto	Giacca catarifrangente