



Salopette multinorma VIS-LINE, blu pervinca / giallo, Taglia: 110



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 091708 110 |
| GTIN | 4057121455758 |
| Classe articolo | 09S |

Descrizione

Esecuzione:

Gli indumenti multinorma VIS-LINE si contraddistinguono per una **forma ergonomica e dinamica**, un'elevata robustezza e un'ottima resistenza agli strappi. Grazie al design moderno e alla molteplicità di colori, questi indumenti possono essere facilmente **abbinati alla serie PRO-LINE** di Rofa. Gli **elementi a riflessione** sono applicati in modo leggermente sovrapposto, facilitando le operazioni di riparazione.

La salopette è dotata di **inserti elastici laterali** e gambe preformate per una maggiore libertà di movimento. Le bretelle elasticizzate garantiscono un comfort ulteriore. La tasca sulla pettorina è provvista di patella e bottoni a pressione.

- **Tasche più ampie.**
- **Patta con chiusura lampo.**
- **Tascone con tasca portacellulare applicata con patella e bottoni a pressione.**
- **Tasca portametro con patella e bottone a pressione.**
- **Tasche sulle ginocchia certificate a norma EN 14404 assieme alle ginocchiere numero articolo del produttore 920.**
- **Tasche posteriori con patella e bottone a pressione.**

Norma:

EN ISO 20471 Klasse 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2; EN 13034 Typ 6; EN 61482-2-1.

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. La tabella delle taglie con il prospetto delle grandezze delle confezioni internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

Descrizione tecnica

| | |
|---|---|
| Genere | da uomo |
| Taglia DE | 110 |
| Serie | VIS-LINE |
| Composizione del tessuto | 65% cotone |
| Composizione del tessuto | 2% altra fibra |
| Composizione del tessuto | 33% poliestere |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 350 g/m ² |
| Lavaggio | Colorati 60 °C |
| Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche |
| Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura |
| Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore |
| Colore | blu pervinca / giallo |
| Norma | EN 13034-6 |
| Norma | EN 61482-1-2 |
| Norma | EN ISO 20471 |
| Norma | EN 14404 |
| EN 20471 (abiti ad alta visibilità) | Classe 1 |
| Tipo di prodotto | Salopette alta visibilità |