



## Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice, Numero degli utensili: 31



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	953831 31
GTIN	2050002042018
Classe articolo	91A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

#### Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953831: 1 pz.

Cricchetto reversibile STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 640100 Dim. 1/2: 1 pz.

Prolunga STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 641000 Dim. 75; 130; 255: cad. 1 pz.

Impugnatura a T STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 641300 Dim. 300: 1 pz.

Snodo cardanico STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 641600 Dim. 1/2: 1 pz.

Bussola poligonale STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 642100 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: cad. 1 pz.

Bussola esagonale STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 643200 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: cad. 1 pz.

### Descrizione tecnica

Profondità in G	20
Larghezza	250 mm
Profondità	500 mm
Peso	4,142 kg
Larghezza in G	10

Numero degli utensili	31
Esecuzione	con chiave a bussola
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	10×20
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Altezza minima appropriata frontalino cassette	100 mm
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

## Accessori

Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 8 mm	642100 8
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 10 mm	642100 10
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 18 mm	642100 18
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 300 mm	641300 300
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643200 10
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641600 1/2
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 24 mm	642100 24
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643200 12
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 30 mm	642100 30
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953831	952001 953831
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 4 mm	643200 4
Cricchetto reversibile, 1/2 pollice Modello 1/2	640100 1/2
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 12 mm	642100 12
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 15 mm	642100 15
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 27 mm	642100 27
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641000 255
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 5 mm	643200 5

Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642100 19
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 13 mm	642100 13
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642100 17
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	641000 75
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 21 mm	642100 21
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 14 mm	642100 14
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 7 mm	643200 7
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 22 mm	642100 22
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642100 16
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641000 130
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643200 6
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 11 mm	642100 11
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 32 mm	642100 32
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643200 14
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643200 8