

**Aspiratore solidi / liquidi ATTIX, Denominazione originale prodotto: 961-01****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078541 961-01
GTIN	4005337125156
Classe articolo	07C

Descrizione**Esecuzione:**

Aspiratori solidi / liquidi robusti e potenti con sistema flessibile di raccordo a tubo (MultiFit) per tipi di pulizia professionali. **Rendimento > 99,9%**.

- **Aspiratore industriale a 2 motori con filtro in tessuto PET lavabile e di lunga durata.**
- **Sistema di depurazione del filtro Push & Clean.**
- **Aspiratore a elevate prestazioni con grande contenitore in acciaio legato ribaltabile e amovibile (capacità 70 litri).**
- **Sistema accessori MultiFit con interruttore a galleggiante e beep di segnalazione al raggiungimento del livello di riempimento massimo.**

Fornitura:

Incluso tubo flessibile di aspirazione, tubo manuale piegato (tranne 560-21XC), filtro a umido ed elemento filtrante lavabile (PET), supporti per tubo flessibile e cavo. Inclusi prolunghe in acciaio legato (2x0,5 m), tubo manuale in acciaio legato, bocchetta per pavimenti da 400 mm e bocchetta fessure da 300mm.

Nota:

Altri aspiratori di sicurezza per ogni classe di pericolo (polveri nocive per la salute o esplosive) disponibili su richiesta (classe L, M, H).

Descrizione tecnica

Potenza assorbita	3000 W
Lunghezza	580 mm
Altezza	970 mm
Depurazione automatica del filtro	Sistema di depurazione del filtro Push & Clean
Peso	30 kg
Depressione	250 mbar
Numero di turbine	2
Ø Tubo flessibile	38 mm
Volume del serbatoio	70 l
Rumorosità	67 dB(A)
Lunghezza tubo flessibile aspirazione	4 m
Lunghezza cavo	10 m
Rendimento	99,9 %
Denominazione originale prodotto	ATTIX 961-01
Larghezza	600 mm
Portata d'aria	2x60 l/s
Sistema filtrante	Filtro in tessuto PET
Particolarità	Contenitore in acciaio ribaltabile
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Aspiratori solidi / liquidi

Accessori

Ugello per tubo obliquo in gomma Denominazione originale prodotto 7868	078546 7868
Set di tubi flessibili aspiratrucioli Denominazione originale prodotto DN50	078545 DN50
	078556 8074

Prolunga in acciaio legato Denominazione originale
prodotto 8074

Cestino per trucioli Denominazione originale prodotto
ATTIX9

078544 ATTIX9

Bocchetta fessure Denominazione originale prodotto 7102

078547 7102

Bocchetta pavimenti, larghezza 400 mm Denominazione
originale prodotto 3666

078555 3666

Set di sacchetti filtranti 5 pezzi Per modello di aspiratore
961

078549 961

Filtri di ricambio Per modello di aspiratore 961

078548 961

Set per officina Denominazione originale prodotto ATTIX5

078543 ATTIX5