

PRYOR

Set di punzoni con lettere, 27 pezzi Scrittura normale A – Z, &, Altezza di scrittura: 4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085430 4
GTIN	5022044002524
Classe articolo	08W

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio tenace con incisione perfettamente concentrica, precisa e limitazione della profondità. Gambo temprato e calibrato. Trattamento della testa di percussione per elevata sicurezza di lavorazione. In astuccio di plastica.

Punzoni di precisione ad alte prestazioni, nichelati chimicamente, massima durata.

Scrittura normale: il carattere punzonato è leggibile direttamente sul pezzo.

Uso:

Per evidenziare materiali con **resistenza fino a 1200 N/mm²**.

Ricambi:

Singoli punzoni con numeri: n. art. 085411 Dim. altezza scrittura / numeri, per esempio n. art. 085411 Dim. 3/1.

Singoli punzoni con lettere: n. art. 085431 Dim. altezza scrittura / caratteri, per esempio n. art. 085431 Dim. 3/A.

Nota:

Su richiesta sono disponibili ulteriori punzoni manuali e per macchine di qualsiasi tipo, per esempio punzoni con logo aziendale. Consegna secondo le vostre disposizioni.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	70 mm
Spessore gambo	9,5
Altezza di scrittura	4 mm
Tipo di prodotto	Punzone manuale

Accessori

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/W mm	085431 4/W
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/E mm	085431 4/E
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/L mm	085431 4/L
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/U mm	085431 4/U
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/D mm	085431 4/D
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/A mm	085431 4/A
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/M mm	085431 4/M
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/H mm	085431 4/H
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/P mm	085431 4/P
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/Y mm	085431 4/Y
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/V mm	085431 4/V
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/N mm	085431 4/N
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/G mm	085431 4/G

Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/B mm	085431 4/B
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/Z mm	085431 4/Z
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/& mm	085431 4/&
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/I mm	085431 4/I
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/F mm	085431 4/F
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/X mm	085431 4/X
Portapunzoni Modello GRIP	085475 GRIP
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/O mm	085431 4/O
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/K mm	085431 4/K
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/R mm	085431 4/R
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/Q mm	085431 4/Q
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/S mm	085431 4/S
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/T mm	085431 4/T
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/C mm	085431 4/C
Punzone con lettera – singoloScrittura normale A – Z Altezza di scrittura / Font 4/J mm	085431 4/J