

Garant

Assortimento per filettare con assortimenti di 3 maschi a filettare, Per filettatura metrica: M3-20



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	145112 M3-20
GTIN	4062406299903
Classe articolo	11K

Descrizione

Esecuzione:

Robusta cassetta di metallo con maniglia e 2 chiusure a scatto. Gli utensili possono essere trasportati in tutta sicurezza e sono sempre a portata di mano, perché assicurati in supporti singoli. All'apertura la cassetta si trasforma in un comodo espositore, cosicché le punte si possono estrarre con facilità. Per la descrizione dettagliata degli utensili vedi i singoli prodotti.

Contenuto:

cad. 1 set di 3 maschi a filettare n. art. 130150: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

cad. 1 filiera n. art. 140300: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

cad. 1 giramaschi regolabile n. art. 148410: Dim. 1.1/2; 3

cad. 1 girafiliera n. art. 149310: Dim. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18

1 contafiletti n. art. 477000: Dim. M/W

1 giravite n. art. 664300: Dim. 3×60

1 portautensili con cricchetto n. art. 148700: Dim. 85; 110

Angolo di filetto: 60 grado

Descrizione tecnica

Per filettatura metrica	M3 - M20
-------------------------	----------

Lunghezza	602 mm
Altezza	63 mm
Larghezza	480 mm
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Tipo di prodotto	Filiere

Accessori

Set di maschi a mano M M5	130150 M5
Filiere 6g M M10	140300 M10
Portafiliera Per \varnothing filiera \times Altezza 20X7 mm	149310 20X7
Set di maschi a mano M M4	130150 M4
Filiere 6g M M14	140300 M14
Set di maschi a mano M M20	130150 M20
Portafiliera Per \varnothing filiera \times Altezza 20X5 mm	149310 20X5
Filiere 6g M M18	140300 M18
Contafiletti Per filettatura M/W	477000 M/W
Set di maschi a mano M M14	130150 M14
Giramaschi, regolabile Modello 1.1/2	148410 1.1/2
Giramaschi, regolabile Modello 3	148410 3
Filiere 6g M M5	140300 M5
Portafiliera Per \varnothing filiera \times Altezza 45X18 mm	149310 45X18
Portafiliera Per \varnothing filiera \times Altezza 38X14 mm	149310 38X14
Giramaschi con mandrino a cricchetto Lunghezza complessiva 110 mm	148700 110
Filiere 6g M M3	140300 M3
3X60	664300 3X60
Set di maschi a mano M M3	130150 M3

Giramaschi con mandrino a cricchetto Lunghezza complessiva 85 mm	148700 85
Set di maschi a mano M M16	130150 M16
Filiere 6g M M6	140300 M6
Filiere 6g M M16	140300 M16
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 25X9 mm	149310 25X9
Set di maschi a mano M M8	130150 M8
Filiere 6g M M20	140300 M20
Filiere 6g M M8	140300 M8
Set di maschi a mano M M12	130150 M12
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 30X11 mm	149310 30X11
Set di maschi a mano M M18	130150 M18
Filiere 6g M M4	140300 M4
Set di maschi a mano M M6	130150 M6
Filiere 6g M M12	140300 M12
Set di maschi a mano M M10	130150 M10
Cassetta in lamiera vuota per set per filettatura Per filettatura metrica M3-20	145605 M3-20
Portafiliera Per filiera di Ø × Altezza 45X18 mm	149300 45X18